



# Koine RGB


Cablaggio: **in serie**  
Wiring: **series**  
Câblage: **en série**  
Verkabelung: **in Serie**  
Cableado: **en serie**

Potenza  
Power  
Puissance  
Bestuekung  
Potencia

**3 x 1W**

Alimentazione  
Supply current  
Courant d'alimentation  
Stromversorgung  
Corriente de alimentación

**3 x 350mA**



Dimensioni  
Dimensions  
Größe  
Dimensiones

Esempio • Sample  
Exemple • Beispiel  
Ejemplo

## KC9129

RGB 60° Bianco  
White  
Blanc  
Weiß  
Blanco

## KC9 X 29

**Finitura**  
**Finishing**  
**Finitions**  
**Oberflächenfinish**  
**Acabados**

- 1** Bianco • White • Blanc  
Weiß • Blanco
- 2** Grigio • Grey  
Gris • Grau
- 5** Nero • Black • Noir  
Schwarz • Negro

### PG1003

Prolunga mt. 3  
Extension cord mt. 3  
Rallonge électrique mt. 3  
Verlängerungskabel mt. 3  
Extensión mt. 3

### PG1001

Prolunga mt. 1  
Extension cord mt. 1  
Rallonge électrique mt. 1  
Verlängerungskabel mt. 1  
Extensión mt. 1

### CO1040

Telecomando  
Remote control  
Télécommande  
Fernsteuerung  
mando a distancia

### CO2012

Kit sensore IR  
IR receiver kit  
Kit récepteur IR  
IR-Empfänger-Kit  
Kit receptor IR

### CO2010

Driver/Controller  
1...9 fixtures

**PUSH**

**Alimentatori**  
**Drivers**  
**Alimentateurs**  
**Netzteile**  
**Alimentadores**

#### Nota:

El artículo CO2010 está preparado para control mediante botón normalmente abierto. Para manejarlo mediante mando a distancia utilizar los artículos **CO2012** y **CO1040**.

#### Anmerkung:

Der Artikel CO2010 ist zur Steuerung, mit einer normalerweise offenen Taste vorbereitet. Um ihn mit der Fernbedienung zu steuern, die Artikel **CO2012** und **CO1040** verwenden.

#### Note:

L'article CO2010 est conçu pour le contrôle via un bouton normalement ouvert. Pour le gérer à distance, utiliser les articles **CO2012** et **CO1040**.

#### Note:

Article CO2010 is designed to control via a push button. To manage it by remote control, use articles **CO2012** and **CO1040**.

#### Nota:

L'articolo CO2010 è predisposto per controllo tramite pulsante normalmente aperto. Per gestirlo tramite telecomando utilizzare gli articoli **CO2012** e **CO1040**.